



SWEETHEART

BLUTDRUCKMESSGERÄT





SWEETHEART

Mit dem SweetHeart messen Sie sowohl Ihren Blutdruck, als auch Ihren Puls gleich am Oberarm nach dem oszillometrischen Prinzip. Ein weiteres Produkt, speziell für gesundheitsbewusste Blinde und Sehbehinderte!

Das SweetHeart verfügt über ein großflächiges LCD-Display (4,5 cm x 5,5 cm), aber zusätzlich auch über eine eingebaute Sprachausgabe von hoher Qualität.

Systolischer und diastolischer Wert werden, ebenso wie der Puls, nach jeder Messung in großen Ziffern am Display angezeigt, und zusätzlich dazu klar und deutlich über den eingebauten Lautsprecher wiedergegeben.

Das SweetHeart ist außerordentlich einfach in seiner Bedienung. Mit einem einzigen Knopfdruck können Sie die Messung durchführen. Nach Einschalten des Gerätes startet die Messung automatisch mit dem Aufblasen der Druckmanschette. Nach Beendigung des Messvorganges wird die Luft ebenso automatisch wieder aus der Manschette abgesaugt.

Das SweetHeart speichert die sieben zuletzt gemessenen Werte ebenso wie deren Durchschnitt. Der Speicher lässt sich ebenfalls mittels eines einzigen Knopfdruckes leicht und übersichtlich abfragen.

Jedes Gerät verfügt über einen eingebauten Lautstärkeregler. Für die Stromversorgung benötigen Sie 4 x 1,5 V AA Mignon Batterien, Sie haben jedoch auch die Möglichkeit ein externes Netzgerät anstatt zu verwenden! PC-Version mit Software auf Anfrage!

...zur Blutdruckkontrolle !



Im Lieferumfang, ein Etui und ein Netzgerät !

TECHNISCHE DATEN

- Digitalisierte deutsche Sprachausgabe
- Gewicht ohne Batterien 400 g
- oszillometrische Oberarmmessung
- Messwertspeicher der letzten 7 Werte
- Messbereich von 0-300 mmHg
- Etui im Lieferumfang enthalten
- Netzgerät im Lieferumfang

Vollautomatisches Blutdruck- und Pulsmessgerät mit eingebauter deutscher Sprachausgabe. Batterie- Akku- und Netzbetrieb möglich. Im Lieferumfang enthaltenes Etui für Messgerät und Manschette. Die Manschette ist für einen Armumfang von 23-32 cm geeignet, andere Größen sind optional erhältlich. Bedienungsanleitung ist auf Kassette und Schwarzschrift beigelegt.

Technische Änderungen vorbehalten !

hedo

REHA-TECHNIK