

ELEKTRONISCHE LESEHILFE FÜR BLINDE



...elektronische Lesehilfe für Blinde

Mühelessen lassen sich mit der mobilen elektronischen Lesehilfe für Blinde, **hedoScan M**, gedruckte Vorlagen wie Korrespondenz, Zeitschriften, Bücher, Beipackzettel von Medikamenten... einlesen und vorseprechen.

Die ausgereifte Texterkennung (OCR) mit dem auf Wunsch lieferbaren supermobilen Canon USB-Scanner, berücksichtigt dabei unterschiedliche Schriftarten, Normal-, Kursiv- und Fettdruck sowie Textspalten. Die komfortable und sehr gut verständliche Sprachausgabe **Talk Master 4.0** gewährleistet zu jedem Zeitpunkt die akustische Kontrolle der einfach gehaltenen Bedienung.

Texte werden auf Wunsch komplett, zeilen- oder wortweise vorgesprochen. Das Buchstabieren, auch nach dem Buchstabieralphabet, wird unterstützt. Sprachgeschwindigkeit, Tonhöhen, Betonung uvm. sind auf die jeweiligen Bedürfnisse individuell einstellbar.



Für Blinde markierte Notebook-Tastatur !

Das System ist abhängig vom jeweiligen Typ des Notebook's bis zu 3,5 Stunden im Akkubetrieb nutzbar, optional ist eine mobile, akkubetriebene Braillezeile, die "MobilLine 42" von uns erhältlich.

Bei der Konzeption von **hedoScan M** wurde größter Wert auf eine zukunftsorientierte Investition für den Anwender gelegt. Elektronische Tageszeitungen, die auf Datenträger verfügbar sind, können vorgelesen werden. Selbstverständlich ist über den integrierten Windows "Screen Reader" eine Nutzung des Internets bei vorhandenem Zugang möglich! Auch das versenden von elektronischer Post, der sogenannten "E-Mail", wird unterstützt!

TECHNISCHE DATEN

- Für technische Details rufen Sie uns bitte an!
- Diskettenlaufwerk 3,5", CD-ROM
- USB Flachbettscanner A4 300 dpi
- Automatische Spaltenerkennung
- Automatische Seitenlageerkennung
- Akkubetrieb für Notebook
- Geringer Platzbedarf (nur 2 Geräte)

Deutsche Sprachausgabe "Talk Master 4". Texterkennung für internationale Zeichensätze mit automatischer Spalten- und Bilderkennung. USB Flachbettscanner A4 300 dpi, individuell blindenmarkierte Tastatur und Geräte. Selbstverständlich ist die Bedienungsanleitung in Punkt- oder Schwarzschrift erhältlich.

Technische Änderungen vorbehalten !

hedo

REHA-TECHNIK ■ ■ ■